

产品描述： Meilinium®白色母粒是一种塑胶制品专用白色着色剂，色母由美礼联®钛白粉、载体和 Meilinium®助剂三种材料经密炼热切造粒风干而成 3-5mm 左右圆形或圆柱颗粒，可用于中高端注塑、造粒、挤出、吹膜等工艺，该产品具有高性价比、白度高、无晶点、洁净、易混合特点，很适合喂料机自动供料或预混料等方式进行混合，典型的添加比例为：0.4%-4%，色母可提供定制服务。



主要特点： 高度遮盖力和着色力、白度高、无晶点
易加工性、环保性
易分散，高亮度
耐候性佳

规格应用：	型号	粒径	含填充	含钛量%≥	载体	推荐应用
	WT803	3	15	45	PE	可用于注塑、吹塑、吹膜、压片、挤出等工艺 PP、PE、PPO 产品，建议添加量 1%-10% 苯乙烯配混，建议添加量 1%-2% 钢性和柔性聚氯乙烯，建议添加量 1%-2%
	WT830	3	10	55		
	WT830A	5	0	55		
	WT847	3	50	20		
	WT8014	5	0	65	AS	ABS、ABS 合金、AS 等建议添加量 1-8% PC、PET、硬 PVC、PS 建议添加 1-2%
	WT804	5	0	45		
	WT834	5	0	50	PC	PC 压片、注塑等工艺,建议添加量 1-8% 偏荧光白请选用带荧光 WT894 偏奶白选用 WT878,特白选用 WT8011
	WT894	5	0	48		
	WT878	5	0	48		
	WT8011	5	0	48	ABS	ABS、ABS 合金、AS 建议添加量 1-8%
	WT854	5	0	55		
	WT814	5	0	78	无	通用
	WT852	5	0	45	PLA	生物降解塑料

数据说明： 粒径 3 表示产品为圆颗粒直径为 3mm 左右，5 表示产品为圆柱状长度为 5mm 左右
填充和钛含量数据为%表示，载体为树脂英文简写

应用建议： 塑料染色：色母的载体与制品的塑料树脂尽量体系相同，已达最佳匹配性
怎样使用：按规定的配比与树脂颗粒混合均匀即可或喂料机直接配比
料花问题：除 PE 载体其他载体色母均需烘烤，载体与树脂适配性不佳也会产生料花
分散不良：增大背压、延长熔料行程、调整加工温度，选用与树脂同载体的色母
深浅不一：加工塑件太小，料仓余料太多，生产震动导致色母下沉，减少料仓余料

补充信息： Meilinium®白色母粒符合以下标准：
ROHS、REACH、卤素、PAHS、EN71 等最新标准
环保性是根据历史检测而来，不代表全部有对应报告，可出声明报告

储存包装： 本品在运输储存时要注意避光，防潮、防钩刮，防污染、防高温，存于阴凉通风处。
为确保最佳性能,建议收到货物后，按照先入先出原则使用该产品。25Kg/袋&1000Kg/托

编制状态： 由于 Meilinium® 白色母粒的应用范围广泛，相关主题多样，无法在此技术数据表内进行充分阐述。我司可应客户请求提供合规性的声明，请与您的美礼联销售代表联系。

中国/深圳
宝安区松岗街道沙浦社区
永兴写字楼 302 号
邮编 518105
电话： +86. 755 2309 2162
传真： +86. 755 2309 2182

中国/鹤山
址山镇万洋工业园 A 区 22C 栋
邮编 529700
电话： +86. 750 8656 868
传真： +86. 750 8656 968

中国/香港
中环湾仔骆克道 53-55 号
恒泽商业大厦 7 楼 702 室
邮编 999077
电话： +00 852 2793 5511
传真： +00 852 3590 2333